

Rubicon - Move Classic

TECHNISCHE FICHE - FICHE TECHNIQUE

ROMP Spaanplaat en multiplex met massief regelwerk beuk of den	CARCASSE Contre-plaqu� et panneaux agglom�r�s. R�gles en bois massif: h�tre ou pin
ONDERVERING Nosag type 3,8 mm uit gehard staal - afgedekt met non-woven	SUSPENSION Ressorts type Nosag 3.8 mm mat�riaux acier endurci. Recouvert de feutre.
SCHUIM ZIT + DOORLOPENDE FLAP HR 40 kg/m ³ afgedekt met 200 gr watten.	MOUSSE ASSISE HR 40 kg/m ³ recouvrement ouates dacron 200 gr.
SCHUIM RUG HR 30 kg/m ³ afgedekt met 300 gr. watten	MOUSSE DOS HR 30kg/m ³ , recouvrement ouates dacron 300 gr.
SCHUIM ARMEN Polyether densiteit 25 kg met 300 gr. watten	MOUSSE ACCOUDOIRS Mousse poly�th�er densit� 25 kg/m ³ , recouvrement ouates dacron 300 grammes.
POTEN Donker noot mat	PIEDS Noyer fonc� d�poli
RELAX Tweemotorige powerlift met standaard elektrisch verstelbare hoofdsteun. Bediening met proline losse handbediening.	RELAX Releveur 2 moteurs + t�ti�re r�glable lectrique T�l�commande proline s�par�e�.
BEKLEDING Stof, leder.	GARNITURE Tissu, cuir.
OPMERKING Zakje voor de losse handbediening. Optie trolley om de zetel te verplaatsen. Wanneer de beugel naar beneden staat en de wieltjes geactiveerd zijn, zorgt een veiligheid ervoor dat de voetplank/lift-functie niet functioneert. De rugfunctie blijft wel functioneren. Optie ingebouwde accu mogelijk d.m.v. fiche achteraan. Batterij (oplaadbaar) ingebouwd of los.	REMARQUE Pochette pour une t�l�commande s�par�e�. Option chariot pour d�placer le fauteuil. Lorsque le support est vers le bas et les roues sont d�bloqu�es , une s�curit� assure que la fonction repose-pieds / releveur ne fonctionne pas. La fonction pour le dossier reste active. Option batterie int�gr�e possible au moyen d'un fiche arri�re. Batterie (rechargeable) int�gr�e ou s�par�e�.

AFMETINGEN - DIMENSIONS

	BREEDTE LARGEUR	HOOGTE HAUTEUR	DIEPTE PROF.	ZIT DIEPTE PROF.ASSISE	ZIT HOOGTE HAUT. ASSISE	ZIT BREEDTE LARG.ASSISE	RUG HOOGTE DOS HAUT.
Relax met powerlift Releveur	75	115	90	52	49	48	72