


gamme d'éléments individuels





Fiche technique du modèle:

Structure: hêtre massif et autre particules de bois
Assise: mousse de polyuréthane moulée à froid de grande qualité dans 3 HsL-fermetés d'assise différentes enveloppée de dacron sur ressorts type nosag
 2 différentes hauteurs d'assise disponibles à prix identique / 43 ou 45 cm
Dossier: Suspension sur sangles élastiques avec mousse polyuréthane à froid de qualité Y compris un appui-tête réglable individuellement avec un réglage à cliquet.
Tissu: Tous les éléments sont en dos véritable!
Cuir: Tous les éléments sont en dos véritable!
Accoudoir: 2 versions différentes au choix à prix identique
Revêtement: Modèle livrable uniquement en une couleur



Dimensions environ en cm

Hauteur: 77-103 ou 79-105
Profondeur: 108
Profondeur de relaxation: 175
Hauteur de l'assise: 43 ou 45
Profondeur de l'assise: 56
Accoudoirs A: 19
Accoudoirs B: 24
Accoudoirs B avec LAL: 24-31

Note importante sur les dimensions:
 Les dimensions dans le tarif sont indiqués pour l'accoudoir A.
 Rajouter 5 cm par accoudoir pour l'accoudoir B !


Forme des pieds - Hauteur env. 11 cm ou 13 cm



Teinte de couleurs bois au choix




Fermetés d'assise



Hauteurs d'assise



Variantes d'accoudoir



Veuillez noter les informations relatives aux dimensions.

Veuillez noter toutes les informations nécessaires pour passer une commande. Vu de face, en partant de la gauche (joindre un croquis)

Le traitement des coutures ou le besoin de coutures supplémentaires peut différer dans la comparaison entre la version tissu / cuir. La formation de plis est un processus normal. Il ne s'agit pas d'un défaut en termes de qualité mais d'une volonté liée au modèle et d'une propriété typique du produit. Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement. L'exécution des modèles ainsi que leurs esquisses sont sans engagement et peuvent être sujettes à des modifications. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à nos produits. De même pour les erreurs de prix. L'état actuel de la collection fait foi. Les dimensions de la surface de couchage (s'il y a une fonction couchage dans le plan de types) sont données en combinaison avec un élément convertible avec accoudoir et angle aigu (SE) et changent légèrement en combinaison avec d'autres types. Comme le bois est un produit naturel, d'éventuelles différences de couleur ou grain ne peuvent pas être influencées et ne constituent donc aucun motif de réclamation. Précision pour les porteurs de pacemaker: Tous les moteurs électriques intégrés répondent aux directives DIN et VDE. Nous vous recommandons de consulter leur médecin pour éviter un éventuel problème.

Description des fonctions

WallAway 2-moteurs avec inclinaison de l'assise sans à-coups intégré (WAT2)



Capacité maximale de charge 120kg

fonction WallAway au choix par siège




2 boutons à contact
(sur le côté gauche du siège)

Réglage manuel de l'appuie-tête dans la position souhaitée.
Fonction WallAway: l'actionnement du bouton permet le siège se déplace de quelques cms vers l'avant et en même temps s'abaisse dans la zone arrière dans une position confortable.
Dans le même temps, le siège se lève légèrement à l'avant. Ensuite, le repose-pied se déplace jusqu'à la hauteur d'assise et le siège se déplace également de quelques cms vers le haut et vers l'avant une position confortable; de ce fait le dossier est près du mur.

[Voir supplément pour les options de relaxation par place.](#)

WallAway 3-motorisé + appui-tête réglable motorisé (WAT3)



Capacité maximale de charge 120kg

fonction WallAway au choix par siège

comme WAT2


mais avec réglage motorisé de l'appuie-tête inclus et uniquement possible dans le siège en combinaison avec la fonction motorisée WallAway.

Déclenchement grâce à 2 boutons à contact supplémentaires sur le siège.

La technologie de contrôle intégré, qui permet un processus de relaxation coordonnée et fixe de l'ajustement de l'appui-tête et du repose-pied.


[Voir supplément pour les options de relaxation par place.](#)

Réglage d'appuie-tête rembourré (KV)



Y compris capitonnage de dossier réglable individuellement avec fonction à ralentin.

Accoudoir de divan (LAL) pour l'accoudoir B - contre supplément



Accoudoir de divan possible sur tous les éléments avec accoudoirs B (sauf pour Can avec fonction)

Description des fonctions

Accu pour la fonction WallAway motorisée - contre supplément















fonction sans fil par place,
uniquement avec les fonctions WAT2, WAT3 ou
CanGMo
2,2Ah Li-ion

Télécommande (HS) - contre supplément



















pour un fonctionnement motorisé,
uniquement possible sur les sièges avec
accoudoirs et en liaison avec les
fonctions motorisé





















n°	article	schéma	description	tissu				cuir				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
				véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable
				recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	
Combinaison												
1	voir description		<p>AhoFL1,5XLKV = 1,5 places XL avec réglage d'appuie-tete et pouf a disposer dépliant a gauche; RERRKV = Angle arrondi avec réglage d'appuie-tete et dossier relax bilatéral; 1,5XLELKVW WAT3 = 1,5 places élément intermédiaire XL avec réglage d'appuie-tete, sans accoudoirs, fonction WallAway motorisée avec abaissement d'assise continu intégré et avec réglage d'appuie-tete motorisé; HoF1,5XLEL = élément intermédiaire pouf dépliant 1,5 places XL; 1,5XLRKVW WAT3 = 1,5 places XL avec réglage d'appuie-tete avec WallAway fonction motorisée avec abaissement d'assise continu intégré et réglage d'appuie-tete motorisé, accoudoir a droite; HoF1,5XL = pouf dépliant 1,5 places XL (dimensions latérales indiqué avec accoudoir A!)</p>									
2	voir description		<p>LALL WAT3 1,5XLLKVW = 1,5 places XL avec réglage d'appuie-tete, accoudoir de divan a gauche et WallAway fonction motorisée avec abaissement d'assise continu intégré et avec réglage d'appuie-tete motorisé; CanGMOARKV = Méridienne droit avec réglage d'appuie-tete et moteur, accoudoir a droite (dimensions latérales indiqué avec accoudoir B!)</p>									
3	voir description		<p>WAT3L 2,5LKVW = 2,5 places avec réglage d'appuie-tete et WallAway fonction motorisée a gauche avec abaissement d'assise continu intégré et réglage d'appuie-tete motorisé, accoudoir a gauche; EHoG = grand pouf d'angle; 2,5ELKVW WAT3R = 2,5 places élément intermédiaire avec réglage d'appuie-tete et WallAway fonction motorisée a droite avec abaissement d'assise continu intégré et avec réglage d'appuie-tete motorisé; 1XLABHFR = 1 place XL avec pouf a disposer dépliant a droite (dimensions latérales indiqué avec accoudoir A!)</p>									

n°	article	schéma	n°	article	schéma	l	h	p	description	tissu				cuir					
										19	20	22	25	56	58	59	60	63	
										véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable
										recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil		
Canapé / méridienne																			
4	3KV					218		108	3 places avec réglage d'appui-tête; version standard fixe										
5	3KWW					218		108	3 places avec réglage d'appui-tête; WAT-fonction disponible contre supplément * - livraison en 2 parties pour la variante fonctionnelle										
6	2,5KV					188		108	2,5 places avec réglage d'appui-tête; version standard fixe										
7	2,5KWW					188		108	2,5 places avec réglage d'appui-tête; WAT-fonction disponible contre supplément * - livraison en 2 parties pour la variante fonctionnelle										
8	2KV					158		108	2 places avec réglage d'appui-tête; revêtement identique à l'arrière; version standard fixe										
9	2KWW					158		108	2 places avec réglage d'appui-tête; revêtement identique à l'arrière; WAT-fonction disponible contre supplément * - livraison en 2 parties pour la variante fonctionnelle										
Élément final																			
10	3LKV		11	3RKV		199		108	3 places avec réglage d'appui-tête, accoudoir à gauche ou à droite; version standard fixe										
12	3LKWW		13	3RKWW		199		108	3 places avec réglage d'appui-tête, accoudoir à gauche ou à droite; WAT-fonction disponible contre supplément * - livraison en 2 parties pour la variante fonctionnelle										
14	2,5LKV		15	2,5RKV		169		108	2,5 places avec réglage d'appui-tête, accoudoir à gauche ou à droite; version standard fixe										

HU-RL17043

n°	article	schéma	n°	article	schéma	l	h	p	description	tissu				cuir				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil
16	2,5LKVV		17	2,5RKVV		169		108	2,5 places avec réglage d'appuie-tête, accoudoir à gauche ou à droite; WAT-fonction disponible contre supplément * - livraison en 2 parties pour la variante fonctionnelle									
18	2LKV		19	2RKV		139		108	2 places avec réglage d'appuie-tête, accoudoir à gauche ou à droite; version standard fixe									
20	2LKVV		21	2RKVV		139		108	2 places avec réglage d'appuie-tête, accoudoir à gauche ou à droite; WAT-fonction disponible contre supplément * - livraison en 2 parties pour la variante fonctionnelle									
22	1,5XLLKV		23	1,5XLRKV		109		108	1,5 places XL avec réglage d'appuie-tête, accoudoir à gauche ou à droite; version standard fixe									
24	1,5XLLKVV		25	1,5XLRKVV		109		108	1,5 places XL avec réglage d'appuie-tête, accoudoir à gauche ou à droite; WAT-fonction disponible contre supplément * - pour la variante fonctionnelle									
26	1XLLKV		27	1XLRKV		94		108	1 place XL avec réglage d'appuie-tête, accoudoir à gauche ou à droite; version standard fixe									
28	1XLLKVV		29	1XLRKVV		94		108	1 place XL avec réglage d'appuie-tête, accoudoir à gauche ou à droite; WAT-fonction disponible contre supplément * - pour la variante fonctionnelle									
30	1LKV		31	1RKV		79		108	1 place avec réglage d'appuie-tête, accoudoir à gauche ou à droite; version standard fixe									










HU-RL17043

n°	article	schéma	n°	article	schéma	l	h	p	description	tissu				cuir				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable
										recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil
32	1LKVV		33	1RKVV		79		108	1 place avec réglage d'appui-tête, accoudoir à gauche ou à droite; WAT-fonction disponible contre supplément * - pour la variante fonctionnelle									
34	AhoL1,5XLKV		35	1,5XLKVAhoR		150		108	1,5 places XL avec réglage d'appui-tête et pouf à disposer à gauche ou à droite									
36	AhoFL1,5XLKV		37	1,5XLKVAhoFR		150		108	1,5 places XL avec réglage d'appui-tête et pouf à disposer dépliant à gauche ou à droite									
38	AhoL1XLKV		39	1XLKVAhoR		135		108	1 place XL avec réglage d'appui-tête et pouf à disposer à gauche ou à droite									
40	AhoFL1XLKV		41	1XLKVAhoFR		135		108	1 place XL avec réglage d'appui-tête et pouf à disposer dépliant à gauche ou à droite									
42	AhoL1KV		43	1KVAhoR		120		108	1 place avec réglage d'appui-tête et pouf à disposer à gauche ou à droite									
44	AhoFL1KV		45	1KVAhoFR		120		108	1 place avec réglage d'appui-tête et pouf à disposer dépliant à gauche ou à droite									
46	AbHL1,5XL		47	1,5XLAbHR		90		108	pouf XL 1,5 places à disposer à gauche ou à droite									
48	AbHFL1,5XL		49	1,5XLAbHFR		90		108	pouf dépliant XL 1,5 places à disposer à gauche ou à droite									
50	AbHL1XL		51	1XLAbHR		75		108	pouf XL 1 place à disposer à gauche ou à droite									

HU-RL17043












n°	article	schéma	n°	article	schéma	l	h	p	description	tissu				cuir					
										19	20	22	25	56	58	59	60	63	
										véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	véritable recouvert de couil	
52	AbHFL1XL		53	1XLabHFR		75		108	pouf dépliant XL 1 place a disposer a gauche ou a droite										
54	AbHL1		55	1AbHR		60		108	pouf 1 place a disposer a gauche ou a droite										
56	AbHFL1		57	1AbHFR		60		108	pouf dépliant 1 place a disposer a gauche ou a droite										
58	CanGLKV		59	CanGRKV		106		180	Méridienne droit avec réglage d'appui-tete, accoudoir a gauche ou a droite										
60	CanGMoLKV		61	CanGMoRKV		106		180 - 216	Méridienne droit avec réglage d'appui-tete et moteur, réglable jusqu'en position de relaxation, accoudoir a gauche ou a droite										
Élément intermédiaire																			
62	3ELKV					180		108	Élément intermédiaire a 3 places avec réglage d'appui-tete, sans accoudoirs; version standard fixe										
63	3ELKVW					180		108	Élément intermédiaire a 3 places avec réglage d'appui-tete, sans accoudoirs; WAT-fonction disponible contre supplément * - livraison en 2 parties pour la variante fonctionnelle										
64	2,5ELKV					150		108	Élément intermédiaire a 2,5 places avec réglage d'appui-tete, sans accoudoirs; version standard fixe										








HU-RL17043

n°	article	schéma	n°	article	schéma	l	h	p	description	tissu				cuir					
										19	20	22	25	56	58	59	60	63	
										véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	
65	2,5ELKWW					150		108	Élément intermédiaire a 2,5 places avec réglage d'appuie-tete, sans accoudoirs; WAT-fonction disponible contre supplément * - livraison en 2 parties pour la variante fonctionnelle										
66	2ELKV					120		108	Élément intermédiaire a 2 places avec réglage d'appuie-tete, sans accoudoirs; version standard fixe										
67	2ELKWW					120		108	Élément intermédiaire a 2 places avec réglage d'appuie-tete, sans accoudoirs; WAT-fonction disponible contre supplément * - livraison en 2 parties pour la variante fonctionnelle										
68	1,5XLELKV					90		108	Élément intermédiaire a 1,5 places XL avec réglage d'appuie-tete, sans accoudoirs; version standard fixe										
69	1,5XLELKWV					90		108	Élément intermédiaire a 1,5 places XL avec réglage d'appuie-tete, sans accoudoirs; WAT-fonction disponible contre supplément * - pour la variante fonctionnelle										
70	1XLELKV					75		108	Élément intermédiaire a 1 place XL avec réglage d'appuie-tete, sans accoudoirs; version standard fixe										
71	1XLELKWV					75		108	Élément intermédiaire a 1 place XL avec réglage d'appuie-tete, sans accoudoirs; WAT-fonction disponible contre supplément * - pour la variante fonctionnelle										
72	1ELKV					60		108	Élément intermédiaire a 1 place avec réglage d'appuie-tete, sans accoudoirs; version standard fixe										
73	1ELKWV					60		108	Élément intermédiaire a 1 place avec réglage d'appuie-tete, sans accoudoirs; WAT-fonction disponible contre supplément * - pour la variante fonctionnelle										


HU-RL17043

n°	article	schéma	n°	article	schéma	l	h	p	description	tissu				cuir					
										19	20	22	25	56	58	59	60	63	
										véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	véritable recouvert de coutil	
74	Ho1,5XLEL					90		108	Élément intermédiaire pouf 1,5 places XL										
75	HoF1,5XLEL					90		108	Élément intermédiaire pouf dépliant 1,5 places XL										
76	Ho1XLEL					75		108	Élément intermédiaire pouf 1 place XL										
77	HoF1XLEL					75		108	Élément intermédiaire pouf dépliant 1 place XL										
78	Ho1EL					60		108	Élément intermédiaire pouf 1 place										
79	HoF1EL					60		108	Élément intermédiaire pouf dépliant 1 place										
Angle																			
80	SEGV					108		108	Grand angle avec réglage d'appuie-tête										
81	REKV					117		117	Angle arrondi avec réglage d'appuie-tête										
82	RERRKV					117		117	Angle arrondi avec réglage d'appuie-tête et dossier relax bilatéral (non adossé)										
83	EHoG					108		108	Pouf d'angle grand										

n°	article	schéma	n°	article	schéma	l	h	p	description	tissu				cuir				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable
Pouf										recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil
84	Ho1,5XL					90		90	Pouf 1,5 places XL, rembourrage ferme, seulement disponible en qualité d'assise F2									
85	HoF1,5XL					90		90	Pouf dépliant 1,5 places XL; seulement disponible en qualité d'assise F2									
86	Ho1XL					75		75	Pouf 1 place XL, rembourrage ferme, seulement disponible en qualité d'assise F2									
87	HoF1XL					75		75	Pouf dépliant 1 place XL; seulement disponible en qualité d'assise F2									
88	Ho1					60		60	Pouf 1 place, rembourrage ferme, seulement disponible en qualité d'assise F2									
89	HoF1					60		60	Pouf dépliant 1 place; seulement disponible en qualité d'assise F2									
Coussin																		
90	Coussin 40 x 40					40	40		Coussin									
91	Coussin 50 x 50					50	50		Coussin									
92	Coussin tissu/cuir 40x40					40	40		Coussin tissu/cuir 40x40 Ce coussin est livrable en deux couleurs ainsi qu'en mélange tissu et cuir. Les revêtements cuir sont décorés par une couture rabattue. Le prix est facturé selon la catégorie de prix la plus haute.									
93	Coussin tissu/cuir 50x50					50	50		Coussin tissu/cuir 50x50 Ce coussin est livrable en deux couleurs ainsi qu'en mélange tissu et cuir. Les revêtements cuir sont décorés par une couture rabattue. Le prix est facturé selon la catégorie de prix la plus haute.									
94	Plateau					60	4	60	disponible teintes: P48 (Teinte chene marron) et P58 (Chene bianco)									

n°	article	schéma	n°	article	schéma	l	h	p	description	tissu				cuir					
										19	20	22	25	56	58	59	60	63	
										véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable
										recouvert de couil	recouvert de couil	recouvert de couil	recouvert de couil	recouvert de couil	recouvert de couil	recouvert de couil	recouvert de couil	recouvert de couil	
Accessoire / petites pieces																			
95	Supplément par patin								Supplément par patin: 2x par canapé, méridienne et pouf; 1 x sur les éléments finaux; Remarque: les éléments intermédiaires et les poufs sont sans patins										
96	Supplmnt LAL accoudoir divan								Supplément pour les accoudoir de divan, possible pour chaque accoudoir (mis a part pour éléments CAN avec fonction)										
97	Supplément WallAway WAT2								Supplément par fonction WAT2 WallAway motorisé avec abaissement d'assise continu intégré (les éléments possibles sont indiqués avec *)										
98	Supplément WallAway WAT3								Supplément par fonction WAT3 WallAway motorisé avec abaissement d'assise continu intégré et avec réglage d'appuie-tete motorisé (les éléments possibles sont indiqués avec *)										
98.1	Suppl. HS télécommande								supplément par HS télécommande pour le fonctionnement du moteur par siege avec accoudoir uniquement en combinaison avec une fonction motorisée et un accoudoir - (seulement dans les sieges avec accoudoir et uniquement livrable complet dans le type)										
99	Supplément pour accu								Supplément de prix pour accu, pour un fonctionnement sans câbles par siege - uniquement possible avec WAT2, WAT3 et CanGMo										
100	Métrage tissu en m lin.								métrage de tissu - environ 140 cm de largeur; commandes possible a partie de 0,5 m et par tranche de 10 cm										

HU-RL17043

n°	article	schéma	n°	article	schéma	l	h	p	description	issu				cuir				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable	véritable
									dos	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil	recouvert de coutil
101	Cuir (environ 4,5 m ²)								uniquement les peaux entieres (environ 4,5 m2) Merci de noter: en raison des marques naturelles, 60 a 70% de la peau peuvent etre utilisés en tant que surface de coupe									